

# SCHEDA TECNICA

SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T. DATATA 08.10.03

**TU0001/00****FONDO POLIURETANICO TRASPARENTE**

<b>Settore d'impiego</b>	Parti piane, mobili montati, masselli porte		
<b>Mezzo d'impiego</b>	Spruzzo e velo		
<b>Catalisi e diluizione</b>		A peso (kg)	A volume (lt)
	TU0001/00	100	100
	TH0775/00	50	50
	DT1150/00	20	20
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
* Residuo solido (%):	46 ± 1		
* Peso specifico (kg/lt):	0,980 ± 0,030		
* Viscosità DIN 4 a 20°C (sec.):	60 ± 4		
	dopo catalisi	20 ± 3	
<b>Caratteristiche generali</b>			
* Pot-life a 20°C:	3 ore		
* Grammature consigliate per mano (gr/m <sup>2</sup> ):	max 180		
* Intervallo tra le mani:	min 1 ora-max 3 ore		
* Numero di mani:	max 3		
* Essiccazione all'aria (100 gr/m <sup>2</sup> a 20°C):	fuori polvere	10'	
	fuori impronta	30'	
	accatastabile	6 ore	
* Essiccazione in tunnel (100 gr/m <sup>2</sup> ):	ciclo consigliato		
	spurgo solventi	15'	
	50°C	60'	
	raffreddamento	15'	
* Carteggiatura:	attendere almeno 16 ore		
* Sovraverniciatura:	attendere almeno 16 ore		

Il TU0001/00 è un fondo poliuretano di impiego generale, in particolare presenta buona carteggiatura, buona copertura ed ottima resistenza alla rimozione.

Il TU0001/00 può essere utilizzato a spruzzo con pistole misto aria ed airless e con velatrice.

In alternativa al TH0775/00 possono essere utilizzati:

- TH0755/00 al 50% per utilizzare catalizzatore senza croce
- TH0805/00 al 50% presenta una copertura leggermente inferiore ed essiccazione più lenta

## Preparazione del supporto

Tinteggiatura con coloranti all'acqua (AC0600/XX) oppure con coloranti a solvente (XM7100/XX, XM8000/XX).

Il prodotto, se correttamente stoccato, non è soggetto a scadenza. Dopo lunghi periodi di magazzino controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.

## AVVERTENZE

Nel periodo estivo è preferibile l'impiego del diluente ritardante DT1146/00. Nel caso occorra colorare leggermente il TU0001/00, consigliamo i coloranti concentrati serie XC1900/XX.